

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M16X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M16X0,75
GTIN	4062406011956
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadspeed	0,75 mm
Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	15,25 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	16 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Draaddiepte	40 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M16×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap