

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/2-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1/2-12
GTIN	4062406050610
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 10,75 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Aantal spaangroeven	3

Kerngat-Ø	10,75 mm
Draadspoed	2,117 mm
Gangen per inch	12
Draaddiepte	31,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1/2-12 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap