

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.5/8-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.5/8-24
GTIN	4062406051723
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 41,275 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 40,35 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	24
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	103,19 mm
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,058 mm

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	40,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.5/8-24 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap