

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 7/16-20
GTIN	4062406050498
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 20

Schroefdraad-Ø: 11,112 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 9,9 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Draadspeed	1,27 mm
Draaddiepte	27,78 mm
Gangen per inch	20

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	9 mm
Kerngat-Ø	9,9 mm
Schroefdraad-Ø	11,112 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	7/16-20 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap