

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M29X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M29X0,35
GTIN	4062406013004
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	18 mm
Totale lengte L	180 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	22 mm
Kerngat-Ø	28,65 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	29 mm
Draaddiepte	72,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M29×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap