

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M13X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M13X1,75
GTIN	4062406011772
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	13 mm
Draaddiepte	32,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadspoed	1,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	11 mm
Kerngat-Ø	11,25 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M13×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap