

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.10-36

Bestelgegevens

Bestelnummer	130046 NO.10-36
GTIN	4062406050092
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 36
 Schroefdraad-Ø: 4,826 mm
 Totale lengte L: 70 mm
 Schacht-Ø D_s: 6 mm
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm
 Kerngat-Ø: 4,15 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Gangen per inch	36
Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	70 mm
Kerngat-Ø	4,15 mm
Draaddiepte	12,1 mm

Draadspoed	0,706 mm
Schroefdraad-Ø	4,826 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	10-36 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap