

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 5/8-16
GTIN	4062406050733
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 15,875 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 12 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 14,4 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	14,4 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadspoed	1,588 mm
Gangen per inch	16
Schacht-Ø D _s	12 mm
Draaddiepte	39,7 mm
Aantal snijkanten Z	3

Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	15,875 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	5/8-16 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap