

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 5/16-24
GTIN	4062406050344
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 6,9 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	19,85 mm
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Totale lengte L	90 mm
Norm	DIN 371

Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,058 mm
Gangen per inch	24
Kerngat-Ø	6,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	5/16-24 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap