

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/4-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 2.3/4-4
GTIN	4062406052546
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 4

Schroefdraad-Ø: 69,85 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 63,36 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	6,35 mm
Gangen per inch	4
Aantal snijkanten Z	8
Schroefdraad-Ø	69,85 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Draaddiepte	104,78 mm

Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	63,36 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	2.3/4-4 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap