

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 2-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 2-20
GTIN	4062406052089
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 49,58 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Kerngat-Ø	49,58 mm

Totale lengte L	250 mm
Draaddiepte	127 mm
Draadspoed	1,27 mm
Gangen per inch	20
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2-20 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap