

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/8-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 5/8-18
GTIN	4062406050726
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 15,875 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 14,5 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	9 mm
Draadspoed	1,411 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	39,7 mm

Kerngat-Ø	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	15,875 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Gangen per inch	18
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	5/8-18 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap