

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M15X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M15X0,75
GTIN	4062406011888
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadspoed	0,75 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	15 mm
Kerngat-Ø	14,25 mm
Draaddiepte	37,5 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M15×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap