

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-4**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4-4
GTIN	4062406053048
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNC  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 4  
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 95,11 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	12
Draaddiepte	152,4 mm
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Kerngat-Ø	95,11 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadspoed	6,35 mm
Gangen per inch	4

Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Aantal snijkanten Z	12
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	4-4 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap