

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 3.5/8-16
GTIN	4062406052867
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 92,075 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 90,55 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	10
Schroefdraad-Ø	92,075 mm
Kerngat-Ø	90,55 mm
Aantal spaangroeven	10
Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Totale lengte L	180 mm

Draaddiepte	138,11 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.5/8-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap