

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M3,5X0,6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M3,5X0,6
GTIN	4062406011222
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Totale lengte L	56 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Kerngat-Ø	2,9 mm
Draadspoed	0,6 mm
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	8,75 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	3 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3,5×0,6
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap