

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.12-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.12-28
GTIN	4062406050184
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 28  
Schroefdraad-Ø: 5,486 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 4,7 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	80 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	4,7 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	5,486 mm
Gangen per inch	28

Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Draadspoed	0,907 mm
Draaddiepte	13,7 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	12-28 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap