

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/4-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 3.1/4-12
GTIN	4062406052737
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	123,83 mm
Schroefdraad-Ø	82,55 mm
Gangen per inch	12
Draadspoed	2,117 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	8
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	8
Kerngat-Ø	80,5 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.1/4-12 UN

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap