

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/2-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 3.1/2-10
GTIN	4062406052836
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 88,9 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 86,55 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	10
Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draaddiepte	133,35 mm
Gangen per inch	10
Kerngat-Ø	86,55 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	10

Draadspoed	2,54 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	3.1/2-10 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap