

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.4-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.4-48
GTIN	4062406049980
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 48  
Schroefdraad-Ø: 2,845 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,7 mm  
Kerngat-Ø: 2,4 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	2,845 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	7,1 mm
Totale lengte L	56 mm
Gangen per inch	48
Schacht-vierkant □	2,7 mm

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,529 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kerngat-Ø	2,4 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	4-48 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap