

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.12-40****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130046 NO.12-40 |
| GTIN          | 4062406050153   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 5,486 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 4,9 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Draadspoed               | 0,635 mm |
| Snijmateriaal            | HSS E    |
| Schacht-vierkant □       | 4,9 mm   |
| Kerngat-Ø                | 4,9 mm   |
| Norm                     | DIN 371  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Gangen per inch          | 40       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draaddiepte                  | 13,7 mm                                    |
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Totale lengte L              | 80 mm                                      |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Schroefdraad-Ø               | 5,486 mm                                   |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 12-40 UNS LH                               |
| Coating                      | TiN  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |