

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.3/4-4**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 3.3/4-4
GTIN	4062406052959
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNC  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 4  
 Schroefdraad-Ø: 95,25 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 88,76 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	4
Aantal spaangroeven	10
Kerngat-Ø	88,76 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Draaddiepte	142,88 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadspoed	6,35 mm
Snijmateriaal	HSS

Schroefdraad-Ø	95,25 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	10
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3.3/4-4 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap