

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/4-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 2.1/4-8
GTIN	4062406052270
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 8

Schroefdraad-Ø: 57,15 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 45 mm

Schacht-vierkant □: 35 mm

Kerngat-Ø: 54,1 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	45 mm
Gangen per inch	8
Kerngat-Ø	54,1 mm
Schacht-vierkant □	35 mm
Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	85,73 mm
Draadspoed	3,175 mm

Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	6
Aantal snijkanten Z	6
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2.1/4-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap