

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.3/4-8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130050 3.3/4-8 |
| GTIN | 4062406052942 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 95,25 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 92,3 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Draadspoed | 3,175 mm |
| Aantal snijkanten Z | 10 |
| Kerngat-Ø | 92,3 mm |
| Aantal spaangroeven | 10 |
| Schacht-Ø D _s | 56 mm |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Gangen per inch | 8 |
| Draaddiepte | 142,88 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal | HSS |
| Schroefdraad-Ø | 95,25 mm |
| Schacht-vierkant □ | 44 mm |
| Draadsoort | UN |
| Draadafmeting | 3.3/4-8 UN |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |