

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.7/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 3.7/8-12
GTIN	4062406052973
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	2,117 mm
Gangen per inch	12
Draaddiepte	147,64 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	98,425 mm
Kerngat-Ø	96,4 mm
Aantal snijkanten Z	10
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	10
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.7/8-12 UN

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap