

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M7X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M7X0,5
GTIN	4062406011390
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	17,5 mm
Schroefdraad-Ø	7 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadspoed	0,5 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	6,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	7 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M7×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap