

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.3/8-16
GTIN	4062406053444
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 60,325 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 58,85 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6
Gangen per inch	16
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Totale lengte L	160 mm

Draadspoed	1,588 mm
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	58,85 mm
Draaddiepte	90,49 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/8-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap