

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/8-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130055 3.1/8-8
GTIN	4062406054953
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 79,375 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 76,4 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Draaddiepte	119 mm
Schroefdraad-Ø	79,375 mm
Draadspoed	3,175 mm
Gangen per inch	8
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm

Kerngat-Ø	76,4 mm
Aantal spaangroeven	8
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.1/8-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap