

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M19X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M19X1,25
GTIN	4062406012236
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Draadspoed	1,25 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	47,5 mm
Kerngat-Ø	17,75 mm
Schroefdraad-Ø	19 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M19×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap