

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.7/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.7/8-16
GTIN	4062406055493
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 123,83 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 122,3 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	12
Draaddiepte	185,74 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Gangen per inch	16
Schroefdraad-Ø	123,83 mm
Draadspoed	1,59 mm

Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	122,3 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.7/8-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap