

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M31X0,75****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130010 M31X0,75 |
| GTIN          | 4062406013172   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20   |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G   |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklasse | 7H         |
| Tolerantieklasse | 7HX        |
| Tolerantieklasse | 7G         |
| Tolerantieklasse | 7GX        |
| Tolerantieklasse | 6H +0,10   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draaddiepte                  | 77,5 mm                                    |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schroefdraad-Ø               | 31 mm                                      |
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Draadspoed                   | 0,75 mm                                    |
| Kerngat-Ø                    | 30,25 mm                                   |
| Schacht-vierkant □           | 20 mm                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 25 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Totale lengte L              | 180 mm                                     |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M31×0,75                                   |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |