

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M36X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M36X1,5
GTIN	4062406013578
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	34,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Schroefdraad-Ø	36 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,5 mm
Draaddiepte	90 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Totale lengte L	200 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M36×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap