

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/8-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.3/8-20
GTIN	4062406053437
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 60,325 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 59,12 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,27 mm
Aantal spaangroeven	6
Gangen per inch	20
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	90,49 mm
Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Schacht-vierkant □	39 mm

Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	59,12 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/8-20 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap