

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 3.1/4-16
GTIN	4062406053840
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 82,55 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 81 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	123,83 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	8
Aantal spaangroeven	8
Draadspoed	1,588 mm

Gangen per inch	16
Schroefdraad-Ø	82,55 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kerngat-Ø	81 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.1/4-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap