

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.7/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.7/8-8
GTIN	4062406053710
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 73,025 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 70 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	8
Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	8
Gangen per inch	8
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	70 mm
Draaddiepte	109,54 mm

Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadspoed	3,175 mm
Schroefdraad-Ø	73,025 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.7/8-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap