

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M8X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M8X0,5
GTIN	4062406011437
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Schroefdraad-Ø	8 mm
Kerngat-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Totale lengte L	90 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Draaddiepte	20 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M8×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap