

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.1/2-10

Bestelgegevens

Bestelnummer	130055 4.1/2-10
GTIN	4062406055424
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 10
 Schroefdraad-Ø: 114,3 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 112 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	171,45 mm
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Gangen per inch	10
Schroefdraad-Ø	114,3 mm

Draadspoed	2,54 mm
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	112 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	4.1/2-10 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap