

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M52X4

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M52X4
GTIN	4062406014506
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 4 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 48 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draaddiepte	130 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	52 mm
Totale lengte L	250 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	48 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadspoed	4 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M52×4
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap