

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 5-16
GTIN	4062406054380
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 127 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 125,5 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	125,5 mm
Draaddiepte	190,5 mm
Aantal spaangroeven	12
Aantal snijkanten Z	12
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	127 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	1,59 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	5-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap