

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M18X1,5****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130011 M18X1,5 |
| GTIN          | 4062406015749  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

**Technische beschrijving**

|                |         |
|----------------|---------|
| Draaddiepte    | 45 mm   |
| Draadspoed     | 1,5 mm  |
| Snijmateriaal  | HSS E   |
| Kerngat-Ø      | 16,5 mm |
| Schroefdraad-Ø | 18 mm   |
| Norm           | DIN 376 |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 14 mm                                      |
| Totale lengte L              | 125 mm                                     |
| Aantal snijkanten Z          | 3                                          |
| Schacht-vierkant □           | 11 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 3                                          |
| Tolerantieklassse            | ISO 1 4H                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 1X 4HX                                 |
| Tolerantieklassse            | ISO 2 6H                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 2X 6HX                                 |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,20                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklassse            | 7H                                         |
| Tolerantieklassse            | 7HX                                        |
| Tolerantieklassse            | 7G                                         |
| Tolerantieklassse            | 7GX                                        |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,10                                   |
| Draadsoort                   | MF-LH                                      |
| Draadafmeting                | M18×1,5                                    |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C                                          |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee                                        |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

|                |        |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype    | Tap    |