

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 3-10
GTIN	4062406053772
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 76,2 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 73,8 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	114,3 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Gangen per inch	10
Kerngat-Ø	73,8 mm
Schroefdraad-Ø	76,2 mm
Aantal snijkanten Z	8

Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadspoed	2,54 mm
Aantal spaangroeven	8
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap