

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.5/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.5/8-12
GTIN	4062406056261
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	138,11 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	10
Aantal spaangroeven	10
Schroefdraad-Ø	92,075 mm
Draadspoed	2,117 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kerngat-Ø	90,1 mm
Gangen per inch	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.5/8-12 UN LH

Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap