

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/2-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.1/2-8
GTIN	4062406056230
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 8

Schroefdraad-Ø: 88,9 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 85,9 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Kerngat-Ø	85,9 mm
Aantal spaangroeven	10
Draaddiepte	133,35 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	8

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draadspoed	3,175 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.1/2-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap