

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/2-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 3.1/2-14
GTIN	4062406053949
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 88,9 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 87,25 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,814 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	10
Kerngat-Ø	87,25 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schroefdraad-Ø	88,9 mm

Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draaddiepte	133,35 mm
Gangen per inch	14
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3.1/2-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap