

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 2.3/16-16
GTIN	4062406054465
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 55,563 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 54,1 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	83,34 mm
Kerngat-Ø	54,1 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	1,588 mm
Gangen per inch	16

Schroefdraad-Ø	55,563 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2.3/16-16 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap