

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 2.1/4-16
GTIN	4062406054496
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 57,15 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 45 mm
Schacht-vierkant □: 35 mm
Kerngat-Ø: 55,65 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Draaddiepte	85,73 mm
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	55,65 mm
Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	16
Totale lengte L	160 mm
Draadspoed	1,588 mm

Schacht-Ø D _s	45 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schacht-vierkant □	35 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2.1/4-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap