

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M22X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M22X2
GTIN	4062406023287
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 2 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 20 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	20 mm
Norm	DIN 376
Draadspeed	2 mm
Draaddiepte	55 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	22 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	18 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M22×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap