

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.3/4-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.3/4-14
GTIN	4062406055462
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 119 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	12
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	180,975 mm

Kerngat-Ø	119 mm
Draadspoed	1,814 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	4.3/4-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap