

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/2-18**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.1/2-18
GTIN	4062406053499
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 63,5 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 62,3 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Gangen per inch	18
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	95,25 mm
Kerngat-Ø	62,3 mm

Draadspoed	1,411 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Aantal spaangroeven	6
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/2-18 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap