

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.1/4-10
GTIN	4062406055653
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 10  
Schroefdraad-Ø: 57,15 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Schacht-vierkant □: 35 mm  
Kerngat-Ø: 54,75 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	85,73 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Gangen per inch	10
Schacht-vierkant □	35 mm

Kerngat-Ø	54,75 mm
Draadspoed	2,54 mm
Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/4-10 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap